

TN 132 L

- Racor de reducción, simple
- Reduziereinsätze "L"
- Adaptateur de réduction

Serie Reihe Série	Ø D1	Ø D2	PN	L1	L2	CH2	CH3	Ø F1	CH	Referencias.- Bestell-Nr. Références		Peso Gewicht - Poids kg. x 100 P.	
										Completo Komplett Complet	Pre apretado Vormontiertem Pré resserré	Completo Komplett Complet	Pre apretado Vormontiertem Pré resserré
L	8	6	315	29,5	30	14	17	14x1,5	14	TN 132 - 8/ 6 L	TS 132 - 8/ 6 L	4,4	3,2
	10	6		29,5	30	14	19	16x1,5	14	TN 132 - 10/ 6 L	TS 132 - 10/ 6 L	5,2	4,1
	10	8		29,5	30	17	19	16x1,5	17	TN 132 - 10/ 8 L	TS 132 - 10/ 8 L	5,9	4,3
	12	6		29,5	30	14	22	18x1,5	14	TN 132 - 12/ 6 L	TS 132 - 12/ 6 L	6,5	5,4
	12	8		29,5	30	17	22	18x1,5	17	TN 132 - 12/ 8 L	TS 132 - 12/ 8 L	7,2	5,6
	12	10		31	31	19	22	18x1,5	17	TN 132 - 12/ 10 L	TS 132 - 12/ 10 L	7,4	5,3
	15	6		29,5	29	14	27	22x1,5	17	TN 132 - 15/ 6 L	TS 132 - 15/ 6 L	9,6	8,5
	15	8		29,5	29	17	27	22x1,5	17	TN 132 - 15/ 8 L	TS 132 - 15/ 8 L	10,0	8,3
	15	10		31	30	19	27	22x1,5	17	TN 132 - 15/ 10 L	TS 132 - 15/ 10 L	10,2	8,1
	15	12		31	30	22	27	22x1,5	19	TN 132 - 15/ 12 L	TS 132 - 15/ 12 L	10,7	7,9
	18	6		30,5	29	14	32	26x1,5	19	TN 132 - 18/ 6 L	TS 132 - 18/ 6 L	13,4	12,3
	18	8		30,5	29	17	32	26x1,5	19	TN 132 - 18/ 8 L	TS 132 - 18/ 8 L	13,7	12,1
	18	10		32	30	19	32	26x1,5	19	TN 132 - 18/ 10 L	TS 132 - 18/ 10 L	14,1	12,0
	18	12		32	30	22	32	26x1,5	19	TN 132 - 18/ 12 L	TS 132 - 18/ 12 L	14,4	11,6
	18	15		32,5	32	27	32	26x1,5	24	TN 132 - 18/ 15 L	TS 132 - 18/ 15 L	16,8	12,2
	22	6		33,5	32	14	36	30x2	24	TN 132 - 22/ 6 L	TS 132 - 22/ 6 L	19,3	18,2
	22	8	33,5	32	17	36	30x2	24	TN 132 - 22/ 8 L	TS 132 - 22/ 8 L	19,5	17,9	
	22	10	35	33	19	36	30x2	24	TN 132 - 22/ 10 L	TS 132 - 22/ 10 L	19,7	17,5	
	22	12	35	33	22	36	30x2	24	TN 132 - 22/ 12 L	TS 132 - 22/ 12 L	19,8	17,1	
	22	15	35,5	35	27	36	30x2	24	TN 132 - 22/ 15 L	TS 132 - 22/ 15 L	21,8	17,0	
	22	18	35	35	32	36	30x2	27	TN 132 - 22/ 18 L	TS 132 - 22/ 18 L	23,4	16,9	
	28	6	34,5	33	14	41	36x2	32	TN 132 - 28/ 6 L	TS 132 - 28/ 6 L	27,1	25,9	
	28	8	34,5	33	17	41	36x2	32	TN 132 - 28/ 8 L	TS 132 - 28/ 8 L	27,4	25,8	
	28	10	36	34	19	41	36x2	32	TN 132 - 28/ 10 L	TS 132 - 28/ 10 L	27,8	25,8	
	28	12	36	34	22	41	36x2	32	TN 132 - 28/ 12 L	TS 132 - 28/ 12 L	28,2	25,3	
	28	15	36,5	35	27	41	36x2	32	TN 132 - 28/ 15 L	TS 132 - 28/ 15 L	29,3	25,1	
	28	18	36	36	32	41	36x2	32	TN 132 - 28/ 18 L	TS 132 - 28/ 18 L	31,0	24,1	
	28	22	36	38	36	41	36x2	32	TN 132 - 28/ 22 L	TS 132 - 28/ 22 L	30,6	21,4	
	35	6	40,5	34	14	50	45x2	36	TN 132 - 35/ 6 L	TS 132 - 35/ 6 L	43,5	41,8	
	35	8	40,5	34	17	50	45x2	36	TN 132 - 35/ 8 L	TS 132 - 35/ 8 L	43,8	41,9	
	35	10	42	35	19	50	45x2	36	TN 132 - 35/ 10 L	TS 132 - 35/ 10 L	44,4	41,9	
	35	12	42	35	22	50	45x2	36	TN 132 - 35/ 12 L	TS 132 - 35/ 12 L	45,2	42,2	
35	15	42,5	36	27	50	45x2	36	TN 132 - 35/ 15 L	TS 132 - 35/ 15 L	46,1	41,2		
35	18	42	37	32	50	45x2	36	TN 132 - 35/ 18 L	TS 132 - 35/ 18 L	47,2	40,4		
35	22	44	39	36	50	45x2	36	TN 132 - 35/ 22 L	TS 132 - 35/ 22 L	47,1	38,4		
35	28	44	39	41	50	45x2	41	TN 132 - 35/ 28 L	TS 132 - 35/ 28 L	47,2	37,2		
42	6	42,5	35	14	60	52x2	46	TN 132 - 42/ 6 L	TS 132 - 42/ 6 L	66,6	66,0		
42	8	42,5	35	17	60	52x2	46	TN 132 - 42/ 8 L	TS 132 - 42/ 8 L	67,9	65,1		
42	10	44	36	19	60	52x2	46	TN 132 - 42/ 10 L	TS 132 - 42/ 10 L	68,7	66,6		
42	12	43	36	22	60	52x2	46	TN 132 - 42/ 12 L	TS 132 - 42/ 12 L	66,8	65,4		
42	15	44,5	37	27	60	52x2	46	TN 132 - 42/ 15 L	TS 132 - 42/ 15 L	69,2	65,8		
42	18	44	38	32	60	52x2	46	TN 132 - 42/ 18 L	TS 132 - 42/ 18 L	70,1	63,1		
42	22	46	40	36	60	52x2	46	TN 132 - 42/ 22 L	TS 132 - 42/ 22 L	71,4	61,3		
42	28	46	40	41	60	52x2	46	TN 132 - 42/ 28 L	TS 132 - 42/ 28 L	68,5	58,0		
42	35	45	44	50	60	52x2	46	TN 132 - 42/ 35 L	TS 132 - 42/ 35 L	69,3	54,1		


- Las dimensiones exteriores se refieren al racor montado.
- Baumaße sind ca.-Maße bei angezogener Überwurfmutter.
- Les dimensions d'encombrement s'entendent raccord monté.

- Para solicitar los racores de ACERO INOXIDABLE (AISI 316), reemplace la letra "T" con la letra "I" en el código de identificación
- Um die Armaturen aus Edelstahl (AISI 316) zu bestellen, ersetzen Sie den Buchstaben "T" durch den Buchstaben "I" im Odinationscode
- Pour commander les raccords EN ACIER INOXYDABLE (AISI 316), remplacer la lettre "T" par la lettre "I" dans le code d'odination

- Para solicitar el accesorio sin tuercas y anillos, especifique TN132 -.... SOLO CUERPO
- Para pedir el accesorio ensamblado y no apretado, especifique TN132 -.... MNS

- Um das Fitting ohne Muttern und Ringe zu bestellen, geben Sie bitte nur TN132 -... NUR KÖRPER an
- Um die montierte und nicht festgezogene Verschraubung zu bestellen, geben Sie TN132 -.... MNS an

- Pour commander le raccord sans écrous et bagues, indiquez TN132 -.... SEUL LE CORPS
- Pour commander le raccord assemblé et non serré, spécifier TN132 -.... MNS



TN 132 S

- Racor de reducción, simple
- Reduziereinsätze "L"
- Adapteur de réduction

Serie Reihe Série	Ø D1	Ø D2	PN	L1	L2	CH2	CH3	Ø F1	CH	Referencias.- Bestell-Nr. Références		Peso Gewicht - Poids kg. x 100 P.	
										Completo Komplett Complet	Pre apretado Vormontiertem Pré resserré	Completo Komplett Complet	Pre apretado Vormontiertem Pré resserré
S	8	6	630	31	31	17	19	16x1,5	17	TN 132 - 8/ 6 S	TS 132 - 8/ 6 S	6,6	4,7
	10	6		32	31	17	22	18x1,5	17	TN 132 - 10/ 6 S	TS 132 - 10/ 6 S	8,1	6,3
	10	8		32	31	19	22	18x1,5	17	TN 132 - 10/ 8 S	TS 132 - 10/ 8 S	8,5	6,3
	12	6		33	32	17	24	20x1,5	17	TN 132 - 12/ 6 S	TS 132 - 12/ 6 S	9,2	7,3
	12	8		33	32	19	24	20x1,5	17	TN 132 - 12/ 8 S	TS 132 - 12/ 8 S	9,6	7,4
	12	10		32,5	33	22	24	20x1,5	19	TN 132 - 12/ 10 S	TS 132 - 12/ 10 S	10,5	7,5
	14	6		37	34	17	27	22x1,5	17	TN 132 - 14/ 6 S	TS 132 - 14/ 6 S	12,3	10,4
	14	8		37	34	19	27	22x1,5	17	TN 132 - 14/ 8 S	TS 132 - 14/ 8 S	12,7	10,5
	14	10		36,5	35	22	27	22x1,5	19	TN 132 - 14/ 10 S	TS 132 - 14/ 10 S	13,7	10,7
	14	12		36,5	35	24	27	22x1,5	22	TN 132 - 14/ 12 S	TS 132 - 14/ 12 S	14,8	11,2
	16	6		37	34	17	30	24x1,5	17	TN 132 - 16/ 6 S	TS 132 - 16/ 6 S	14,6	12,7
	16	8		37	34	19	30	24x1,5	17	TN 132 - 16/ 8 S	TS 132 - 16/ 8 S	15,1	12,8
	16	10	36,5	35	22	30	24x1,5	19	TN 132 - 16/ 10 S	TS 132 - 16/ 10 S	16,2	12,9	
	16	12	36,5	35	24	30	24x1,5	22	TN 132 - 16/ 12 S	TS 132 - 16/ 12 S	17,3	13,4	
	16	14	38	38	27	30	24x1,5	24	TN 132 - 16/ 14 S	TS 132 - 16/ 14 S	19,5	13,9	
	20	6	43	36	17	36	30x2	22	TN 132 - 20/ 6 S	TS 132 - 20/ 6 S	23,8	21,9	
	20	8	43	36	19	36	30x2	22	TN 132 - 20/ 8 S	TS 132 - 20/ 8 S	24,1	21,8	
	20	10	42,5	37	22	36	30x2	22	TN 132 - 20/ 10 S	TS 132 - 20/ 10 S	24,5	21,5	
	20	12	42,5	37	24	36	30x2	22	TN 132 - 20/ 12 S	TS 132 - 20/ 12 S	24,8	21,3	
	20	14	44	40	27	36	30x2	24	TN 132 - 20/ 14 S	TS 132 - 20/ 14 S	27,4	21,8	
	20	16	43,5	40	30	36	30x2	27	TN 132 - 20/ 16 S	TS 132 - 20/ 16 S	29,1	21,9	
	25	6	47	38	17	46	36x2	27	TN 132 - 25/ 6 S	TS 132 - 25/ 6 S	41,1	37,5	
	25	8	47	38	19	46	36x2	27	TN 132 - 25/ 8 S	TS 132 - 25/ 8 S	41,1	38,3	
	25	10	46,5	39	22	46	36x2	27	TN 132 - 25/ 10 S	TS 132 - 25/ 10 S	41,9	38,5	
	25	12	46,5	39	24	46	36x2	27	TN 132 - 25/ 12 S	TS 132 - 25/ 12 S	42,3	38,5	
	25	14	48	42	27	46	36x2	27	TN 132 - 25/ 14 S	TS 132 - 25/ 14 S	42,8	37,6	
	25	16	47,5	42	30	46	36x2	27	TN 132 - 25/ 16 S	TS 132 - 25/ 16 S	44,5	37,2	
	25	20	47,5	45	36	46	36x2	32	TN 132 - 25/ 20 S	TS 132 - 25/ 20 S	49,2	38,0	
	30	6	49	37	17	50	42x2	32	TN 132 - 30/ 6 S	TS 132 - 30/ 6 S	48,2	49,0	
	30	8	49	37	19	50	42x2	32	TN 132 - 30/ 8 S	TS 132 - 30/ 8 S	51,3	49,1	
	30	10	48,5	38	22	50	42x2	32	TN 132 - 30/ 10 S	TS 132 - 30/ 10 S	52,6	49,0	
	30	12	48,5	38	24	50	42x2	32	TN 132 - 30/ 12 S	TS 132 - 30/ 12 S	52,4	47,9	
	30	14	50	41	27	50	42x2	32	TN 132 - 30/ 14 S	TS 132 - 30/ 14 S	53,0	47,4	
	30	16	49,5	41	30	50	42x2	32	TN 132 - 30/ 16 S	TS 132 - 30/ 16 S	54,5	47,7	
	30	20	49,5	45	36	50	42x2	32	TN 132 - 30/ 20 S	TS 132 - 30/ 20 S	58,1	45,3	
	30	25	50	48	46	50	42x2	41	TN 132 - 30/ 25 S	TS 132 - 30/ 25 S	70,9	49,2	
38	6	56	38	17	60	52x2	41	TN 132 - 38/ 6 S	TS 132 - 38/ 6 S	83,2	81,4		
38	8	56	38	19	60	52x2	41	TN 132 - 38/ 8 S	TS 132 - 38/ 8 S	83,1	80,9		
38	10	55,5	39	22	60	52x2	41	TN 132 - 38/ 10 S	TS 132 - 38/ 10 S	83,6	77,7		
38	12	56,5	39	24	60	52x2	41	TN 132 - 38/ 12 S	TS 132 - 38/ 12 S	84,4	80,9		
38	14	57	42	27	60	52x2	41	TN 132 - 38/ 14 S	TS 132 - 38/ 14 S	84,9	79,6		
38	16	56,5	42	30	60	52x2	41	TN 132 - 38/ 16 S	TS 132 - 38/ 16 S	86,4	79,2		
38	20	56,5	46	36	60	52x2	41	TN 132 - 38/ 20 S	TS 132 - 38/ 20 S	89,3	78,1		
38	25	57	49	46	60	52x2	41	TN 132 - 38/ 25 S	TS 132 - 38/ 25 S	97,5	76,2		
38	30	57,5	52	50	60	52x2	46	TN 132 - 38/ 30 S	TS 132 - 38/ 30 S	98,7	75,4		

- Las dimensiones exteriores se refieren al racor montado.
- Baumaße sind ca.-Maße bei angezogener Überwurfmutter.
- Les dimensions d'encombrement s'entendent raccord monté.

- Para solicitar los racores de ACERO INOXIDABLE (AISI 316), reemplace la letra "T" con la letra "I" en el código de identificación
- Um die Armaturen aus Edelstahl (AISI 316) zu bestellen, ersetzen Sie den Buchstaben "T" durch den Buchstaben "I" im Ordinationscode
- Pour commander les raccords EN ACIER INOXYDABLE (AISI 316), remplacer la lettre "T" par la lettre "I" dans le code d'ordination


- Para solicitar el accesorio sin tuercas y anillos, especifique TN132 - SOLO CUERPO
- Para pedir el accesorio ensamblado y no apretado, especifique TN132 - MNS

- Um das Fitting ohne Muttern und Ringe zu bestellen, geben Sie bitte nur TN132 - NUR KÖRPER an
- Um die montierte und nicht festgezogene Verschraubung zu bestellen, geben Sie TN132 - MNS an

- Pour commander le raccord sans écrous et bagues, indiquez TN132 - SEUL LE CORPS
- Pour commander le raccord assemblé et non serré, spécifier TN132 - MNS



RACORES ESPECIALES - SONDERVERSCHRAUBUNGEN - RACCORDS SPECIAUX



TN 132

- Racor de reducción, simple
- Reduziereinsätze "L"
- Adaptateur de réduction

Serie Reihe Série	Ø D1	Ø D2	PN	L1	CH2	CH3	Ø F1	CH	Referencias.- Bestell-Nr. Références		Peso Gewicht - Poids kg.×100 P.	
									Completo Komplett Complet	Pre apretado Vormontiertem Pré resserré	Completo Komplett Complet	Pre apretado Vormontiertem Pré resserré
LL	6	4	100	23	10	12	10×1	11	TN 132 - 6LL/4 LL	TS 132 - 6LL/4 LL	1,6	1,0
	8	4		23,5	10	14	12×1	11	TN 132 - 8LL/4 LL	TS 132 - 8LL/4 LL	2,0	1,2
	8	6		22	12	14	12×1	11	TN 132 - 8LL/6 LL	TS 132 - 8LL/6 LL	2,1	1,3
L/LL	6	4	315	23	10	14	12×1,5	11	TN 132 - 6L /4 LL	TS 132 - 6L /4 LL	2,0	1,0
	8	4		23,5	10	17	14×1,5	11	TN 132 - 8L /4 LL	TS 132 - 8L /4 LL	2,6	1,4
	10	4		28,5	10	19	16×1,5	11	TN 132 - 10L /4 LL	TS 132 - 10L /4 LL	3,8	1,5
	12	4		28,5	10	22	18×1,5	14	TN 132 - 12L /4 LL	TS 132 - 12L /4 LL	5,4	2,7
S/L	16	15	315	37	27	30	24×1,5	24	TN 132 - 16S /15 L	TS 132 - 16S /15 L	17,2	10,7
	20	15		43	27	36	30×2	24	TN 132 - 20S /15 L	TS 132 - 20S /15 L	23,0	12,7
	20	18		42,5	32	36	30×2	27	TN 132 - 20S /18 L	TS 132 - 20S /18 L	24,7	14,4
	25	22	160	48,5	36	46	36×2	32	TN 132 - 25S /22 L	TS 132 - 25S /22 L	44,4	35,3
	30	28		50,5	41	50	42×2	41	TN 132 - 30S /28 L	TS 132 - 30S /28 L	61,3	38,2
L/S	18	16	315	36	30	32	26×1,5	27	TN 132 - 18L /16 S	TS 132 - 18L /16 S	21,0	14,6
	22	16	160	38	30	36	30×2	27	TN 132 - 22L /16 S	TS 132 - 18L /16 S	25,5	17,0
	22	20		38	36	36	30×2	32	TN 132 - 22L /20 S	TS 132 - 22L /20 S	30,0	21,5
	28	16		39	30	41	36×2	32	TN 132 - 28L /16 S	TS 132 - 28L /16 S	26,5	17,3
	28	25		40,5	46	41	36×2	41	TN 132 - 28L /25 S	TS 132 - 28L /25 S	45,3	36,1

- Las dimensiones exteriores se refieren al racor montado.
- Baumaße sind ca.-Maße bei angezogener Überwurfmutter.
- Les dimensions d'encombrement s'entendent raccord monté.

- Para solicitar los racores de ACERO INOXIDABLE (AISI 316), reemplace la letra "T" con la letra "I" en el código de identificación
- Um die Armaturen aus Edelstahl (AISI 316) zu bestellen, ersetzen Sie den Buchstaben "T" durch den Buchstaben "I" im Ordinationscode
- Pour commander les raccords EN ACIER INOXYDABLE (AISI 316), remplacer la lettre "T" par la lettre "I" dans le code d'ordination

- Para solicitar el accesorio sin tuercas y anillos, especifique TN132 -.... SOLO CUERPO
- Para pedir el accesorio ensamblado y no apretado, especifique TN132 -.... MNS

- Um das Fitting ohne Muttern und Ringe zu bestellen, geben Sie bitte nur TN132 -... NUR KÖRPER an
- Um die montierte und nicht festgezogene Verschraubung zu bestellen, geben Sie TN132 -.... MNS an

- Pour commander le raccord sans écrous et bagues, indiquez TN132 -.... SEUL LE CORPS
- Pour commander le raccord assemblé et non serré, spécifier TN132 -.... MNS